



APPLICATIONS

VTNEUROPE.COM

HARDOX®
WEAR PLATE

HARDOX
IN MY BODY

3S
SolidWorks

Vaglio
Screening




Vaglio in una direzione, frantumazione
materiale leggero in direzione opposta

Screening in one direction, crushing of soft
material in the opposite direction.



NEW



SERIE DSG BENNA DISGREGATRICE:

- 4 modelli per escavatori da 15 a 35 t, per pale da 6 t a 19 t
- Rulli intercambiabili
- Ingrassaggio centralizzato
- Motore orbitale
- Trasmissione a catena

SERIE DSG GODET DÉFRAGMENTEUR:

- 4 modèles pour pelles de 15 à 35 t, pour chargeuses de 6 à 19 t
- Arbres interchangeables
- Graissage centralisé
- Moteur orbital
- Transmission par chaîne

DSG SERIES SCREENING BUCKET:

- 4 models for excavators with operating weight from 15 to 35 ton, for wheel loaders from 6 t to 19 t
- Interchangeable rollers
- Centralized greasing system
- Orbital motor
- Chain transmission

SERIE DSG CAZO CRIBADOR CON RODILLOS ROTATIVOS:

- 4 Modelos para excavadoras de 15 t a 35 t y pala cargadoras de 6 t a 19 t
- Rodillos a espiral intercambiables
- Sistema de engrase centralizado
- Motor orbital
- Transmisión a cadenas

DSG SERIE SIEBLÖFFEL MIT ROTIERENDEN SIEBWELEN:

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 15 bis 35 Ton, für Schaufel von 6 bis 19 t
- Auswechselbare Siebwellen für verschiedene Siebmaße
- Zentralisiertes Schmieresystem
- Orbitalmotor
- Kettenantrieb

СЕРИЯ DSG Просеивающий ковш:

- 4 модели, для экскаваторов с весом от 15-ти до 35-ти тонн и фронтальных погрузчиков от 6-ти до 19-ти тонн
- Заменяемые роторы
- Централизованная система смазки
- Орбитальный двигатель
- Цепной привод

Model		DSG16	DSG20	DSG26	DSG30
A1	mm	1200	1450	1700	1650
A	mm	1546	1796	2046	2026
B	mm	1080	1080	1080	1430
C	mm	1200	1200	1200	1450
	n°	3	3	3	3
Superficie di Vaglio Screening Area	m²	0,7	0,9	1,1	1,22
	m³	1	1,3	1,6	2
	l/min	40 / 100	80 / 200	80 / 200	80 / 200
	bar	160 / 250	160 / 250	160 / 250	160 / 250
	Kg	1550	1795	2040	2890
	t min/max	15 / 21	19 / 25	25 / 30	29 / 35
	t min/max	6 / 10	10,1 / 12,5	12,6 / 15	15,1 / 19
Passo di Vaglio dei Rulli Screening Roll Size		da 15 a 50 mm - step di 5 mm from 15 to 50 mm - 5 mm step			

* I pesi indicati sono comprensivi di rulli con passo 30 mm
* The weights indicated are inclusive of rollers with 30 mm pitch